


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.200 Připojovací adaptéry

Stát: 15.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.200 - Připojovací adaptéry RiLine Compact

Pro připojení kulatých vodičů.

Funkce

Obj. číslo	SV 9635.200
Popis funkce	Pro napájení desky
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 7035
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Poznámka k obj. č.	Při použití jemně slaněných kulatých vodičů 16 mm ² s lisovací dutinkou doporučujeme použít následující krimpovací kleště: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Jmenovitý proud max.	63 A
Jmenovité provozní napětí	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Počet pólů	3 póly
Vývod vodičů	nahoře/dole
Elektrické parametry UL	Jmenovitý proud (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Způsob (elektrického) připojení	Pružinová svorka
Připojení kulatých vodičů, jemně slané bez lisovací dutinky	1,5 - 16 mm ²
Připojení kulatých vodičů, jemně slané s lisovací dutinkou	1,5 - 16 mm ²
Připojení kulatých vodičů, vícežilové	1,5 - 16 mm ²
Připojení kulatých vodičů, jednožilové	1,5 - 10 mm ²
Připojení pro kulaté vodiče	AWG 6–16

Funkce

Rozměry	Šířka: 22,5 mm Výška: 160 mm Hloubka: 115,5 mm
Balení	4 ks
Netto hmotnost	0,72 kg
Brutto hmotnost	0,788 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,023
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Adaptér pro připojení 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3pólový, vývod vodičů shora/zdola, přípojka kruhových vodičů 1,5–16 mm ² (RiLine Compact)

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK