

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.210 Připojovací adaptéry

Stát: 28.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.210 - Připojovací adaptéry RiLine Compact

Pro připojení kulatých vodičů.

Funkce

Obj. číslo	SV 9635.210
Popis funkce	Pro napájení desky
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 7035
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Poznámka k obj. č.	Lze použít jako středové napájení nebo jako podélný spojovací článek dvou řadově spojených desek
Jmenovitý proud max.	125 A
Jmenovité provozní napětí	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Počet pólů	3 póly
Vývod vodičů	nahore/dole
Elektrické parametry UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné bez lisovací dutinky	6 - 50 mm ²
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou	6 - 50 mm ²
Připojení kulatých vodičů, vícežilové	6 - 50 mm ²
Připojení kulatých vodičů, jednožilové	6 - 50 mm ²
Připojení pro kulaté vodiče	AWG 1 - 10

Funkce

Rozměry	Šířka: 45 mm Výška: 160 mm Hloubka: 92,5 mm
Balení	4 ks
Netto hmotnost	1,12 kg
Brutto hmotnost	1,183 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,04
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Připojovací adaptér 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pól, kabelový vývod nahore/dole, připojení kulatého vodiče 6-50 mm ²

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK