

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.340 Přístrojové adaptéry

Stát: 1.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.340 - Přístrojové adaptéry 3-pólové

Pro instalaci spínacích a ochranných zařízení.

Funkce

| | |
|----------------------------|---|
| Obj. číslo | SV 9635.340 |
| Provedení | Comfort |
| Popis funkce | Pro mechanické upevnění a přímý kontakt elektrických přístrojů na desce |
| Materiál | Polyamid Chování při požáru dle UL 94 |
| Barva | RAL 7035 |
| Poznámka | Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit |
| Jmenovitý proud max. | 25 A |
| Jmenovité provozní napětí | 600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~ |
| Počet pólů | 3 póly |
| Elektrické parametry UL | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC |
| Připojovací vodiče (AWG) | AWG 12 |
| Délka přívodního kabelu | 100 mm |
| Počet nosných lišt / výška | 1 / 10 mm |
| Typ DIN lišty | nastavitelný |
| Rozměry | Šířka: 45 mm Výška: 160 mm Hloubka: 34,5 mm |
| Balení | 4 ks |
| Netto hmotnost | 0,512 kg |
| Brutto hmotnost | 0,518 kg |
| Podíl mědi (kg / ks) | 0,03 |

Funkce

| | |
|-------------------|---|
| Číslo celní sazby | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Popis výrobku | Přístrojový adaptér 25A, 690V (Comfort) |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |