

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.350 Přístrojové adaptéry

Stát: 6.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.350 - Přístrojové adaptéry 3-pólové

Pro instalaci spínacích a ochranných zařízení.

Funkce

Obj. číslo	SV 9635.350
Provedení	Comfort
Popis funkce	Pro mechanické upevnění a přímý kontakt elektrických přístrojů na desce
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 7035
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Jmenovitý proud max.	32 A
Jmenovité provozní napětí	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Počet pólů	3 póly
Elektrické parametry UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Připojovací vodiče (AWG)	AWG 10
Délka přívodního kabelu	160 mm
Počet nosných lišt / výška	1 / 10 mm
Typ DIN lišty	nastavitelný
Rozměry	Šířka: 45 mm Výška: 160 mm Hloubka: 34,5 mm
Balení	4 ks
Netto hmotnost	0,56 kg
Brutto hmotnost	0,582 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,055

Funkce

Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Přístrojový adaptér 32A, 690V (Comfort)

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK