

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.373 Přístrojové adaptéry

Stát: 22.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.373 - Přístrojové adaptéry 1-pólové

Pro instalaci spínacích a ochranných zařízení.

## Funkce

Obj. číslo	SV 9635.373
Provedení	L3
Popis funkce	Pro mechanické upevnění a přímý kontakt elektrických přístrojů na desce
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 7035
Poznámka	V závislosti na požadovaném fázovém připojení jsou zapotřebí různá provedení adaptérů Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Jmenovitý proud max.	16 A
Jmenovité provozní napětí	690 V (AC), 1~
Počet pólů	1 pól
Připojovací vodiče (AWG)	AWG 14
Délka přívodního kabelu	100 mm
Počet nosných lišt / výška	1 / 10 mm
Typ DIN lišty	pevný
Rozměry	Šířka: 18 mm Výška: 160 mm Hloubka: 35 mm
Balení	6 ks
Netto hmotnost	0,3 kg
Brutto hmotnost	0,382 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,009

## Funkce

---

Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Přístrojový adaptér 16 A, 690 V, L3

## Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK