

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.700

## Řadové pojistkové odpínače NH

Stát: 20.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.700 - Řadové pojistkové odpínače NH velikost 000

Pro přípojnicový systém RiLine Compact .



## Funkce

Obj. číslo	SV 9635.700
Popis funkce	Pro zabezpečení připojených spotřebičů Integrované zkušební otvory umožňují přístup k měření kontaktních částí tavných vložek pojistek Pro vývod vedení nahoře musí být na desce namontován pojistkový odpínač NH otočený o 180°
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 Kontaktní dráhy: postříbřená tvrdá měď
Barva	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
Pro velikost NH	000
Jmenovitý provozní proud max.	125 A
Jmenovité provozní napětí	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Počet pólů	3 póly
Vývod vodičů	nahoře/dole

# Funkce

Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Připojení kulatých vodičů	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc (š x v)	10 x 10 mm
Rozměry	Šířka: 49,5 mm Výška: 174,5 mm Hloubka: 96 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,52 kg
Brutto hmotnost	0,562 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,145
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	Pojistkový odpínač výkonové zátěže vel. 000, 690 V (RiLine Compact)