

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.724 Příčný profil ISV

Stát: 10.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.724 - Příčný profil ISV pro VX

Pro horizontální rozdělení nosného rámu ve skříni VX/TS.

Funkce

Obj. číslo	SV 9666.724
Popis výrobku	Pro horizontální rozdělení nosného rámu ve skříni.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozměry	Šířka: 1.000 mm
Konstrukční velikost	Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 4
Balení	2 ks
Netto hmotnost	1,3 kg
Brutto hmotnost	1,351 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Popis výrobku	ISV Příčný profil pro TS8, B=4