

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.757 Montážní profily ISV

Stát: 17.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.757 - Montážní profily ISV pro AX

Pro svislé rozdělení nosného rámu ve skříni AX/AE.

## Funkce

Obj. číslo	SV 9666.757
Popis výrobku	Pro vertikální rozdělení nosného rámu v skříni.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozměry	Výška: 1.050 mm
Konstrukční velikost	Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 7
Balení	2 ks
Netto hmotnost	1,248 kg
Brutto hmotnost	1,448 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Popis výrobku	SV Montážní profil (ISV), 7 VJ (1050 mm), pro AE, AX