

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 9672.140 Dělené dveře

Stát: 26.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 9672.140 - Dělené dveře pro TS

Závěsy dveří dle volby vpravo nebo vlevo.



## Funkce

Obj. číslo	TS 9672.140
Popis výrobku	Vhodné pro skříně TS místo dveří nebo zadní stěny. Dělené dveře lze mezi sebou vzájemně kombinovat. Na horním a dolním konci je vždy třeba zakrytí. Závěsy dveří lze instalovat vpravo nebo vlevo. U dveří bez prosklení (výška 600 – 1000 mm) je možné namontovat rám pro monitor SZ 2305.000. Sériovou zámkovou vložku Doppelbart lze zaměnit za zámkové vložky v provedení F a od výšky 600 mm za komfortní rukojeť.
Materiál	Ocelový plech, 2 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dělicí příčka Závěsy Uzavírací díly Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 1.000 mm

# Funkce

Vhodné pro	Šířka: = 400 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 54, při kompletní montáži skříně
Balení	1 ks
Netto hmotnost	8 kg
Brutto hmotnost	8,42 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	SV Dělené dveře, ŠxV: 400x1000 mm, pro TS