

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.167 Dělené dveře

Stát: 8.2.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.167 - Dělené dveře pro TS

Závěsy dveří dle volby vpravo nebo vlevo.



Funkce

Obj. číslo	TS 9672.167
Provedení	s prosklenými dveřmi
Popis výrobku	Vhodné pro skříně TS místo dveří nebo zadní stěny. Dělené dveře lze mezi sebou vzájemně kombinovat. Na horním a dolním konci je vždy třeba zakrytí. Závěsy dveří lze instalovat vpravo nebo vlevo. U dveří bez prosklení (výška 600 – 1000 mm) je možné namontovat rám pro monitor SZ 2305.000. Sériovou zámkovou vložku Doppelbart lze zaměnit za zámkové vložky v provedení F a od výšky 600 mm za komfortní rukojeť.
Materiál	Ocelový plech, 2 mm Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dělicí příčka Závěsy Uzavírací díly Včetně upevňovacího materiálu

Funkce

Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 600 mm
Vhodné pro	Šířka: = 600 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 54, při kompletní montáži skříně
Balení	1 ks
Netto hmotnost	5.06
Brutto hmotnost	6.64
Číslo celní sazby	94039910
EAN	4028177697881
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204