

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.015

Lištové pojistkové odpínače NH

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.015 - Lištové pojistkové odpínače NH s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)

3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojníc 185 mm.

Funkce

Obj. číslo	SV 9677.015
Provedení	3-pólové spínání
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 Kontaktní dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukojeť: RAL 7016
Pro velikost NH	00
Pro přípojnícové systémy s roztečí	185 mm
Vývod vodičů	nahore/dole
Způsob (elektrického) připojení	Šroub M8
Počet pólů	3 póly
Jmenovité provozní napětí	400 V, 3~
Jmenovitý provozní proud max.	160 A
Poznámka	Při použití komponent na přípojnících s krytem proti nebezpečnému dotyku je nezbytné použití kontaktní svorky
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Pro montáž měřícího transformátoru	Ano
Rozměry	Šířka: 50 mm Výška: 830 mm
Připojení kulatých vodičů	1,5 - 95 mm ²

Funkce

Vhodné pro přípojnice	Výška: 10 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,78 kg
Brutto hmotnost	3,08 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,6
Číslo celní sazby	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Popis výrobku	Lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH vel. 1,160A,ESU, šroub M8, 3pól

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---