

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.070

Lištový odpínač NH

Stát: 15.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.070 - Lištový odpínač NH

3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojníc 185 mm.

Funkce

Obj. číslo	SV 9677.070
Provedení	3-pólové spínání
Popis funkce	Spínání nezávislé na obsluze díky automatickému mžikovému spínači Bezpečné odpojení kontaktů díky dvojitému přerušení
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 Kontaktní dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukojeť: RAL 7016
Pro velikost NH	00
Pro přípojnícové systémy s roztečí	185 mm
Vývod vodičů	nahoře
Způsob (elektrického) připojení	Šroub M8
Installation type	Upevnění svorkou
Počet pólů	3 póly
Jmenovité provozní napětí	800 V (AC), 3~
Jmenovitý provozní proud max.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Pro montáž měřicího transformátoru	Ano
Rozměry	Šířka: 50 mm Výška: 676 mm
Připojení kulatých vodičů	1,5 - 95 mm ²

Funkce

Vhodné pro přípojnice	Výška: 10 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4,82 kg
Brutto hmotnost	5,02 kg
Podíl mědi (kg / ks)	1,072
Číslo celní sazby	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	Lištový pojistkový odpínač SV NH, vel. 00, 160 A, 800 V, 3 pólový, šroub M8, 185 mm, vývod vodičů shora, upínací nástavec

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---