

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.165 Lištový odpínač NH

Stát: 22.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.165 - Lištový odpínač NH

3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojníc 185 mm.

## Funkce

Obj. číslo	SV 9677.165
Provedení	3-pólové spínání
Popis funkce	Spínání nezávislé na obsluze díky automatickému mžikovému spínači Bezpečné odpojení kontaktů díky dvojitému přerušení
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 Kontaktní dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukojeť: RAL 7016
Pro velikost NH	1
Pro přípojnícové systémy s roztečí	185 mm
Vývod vodičů	nahoře
Způsob (elektrického) připojení	Šroub M12
Installation type	Upevnění šroubem
Počet pólů	3 póly
Jmenovité provozní napětí	800 V (AC), 3~
Jmenovitý provozní proud max.	250 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 100 mm Výška: 772 mm
Připojení kulatých vodičů	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Vhodné pro přípojnice	Výška: 10 mm

# Funkce

---

Balení	1 ks
Netto hmotnost	10,84 kg
Brutto hmotnost	11,94 kg
Podíl mědi (kg / ks)	2,868
Číslo celní sazby	85361090
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	Lištový pojistkový odpínač SV NH, vel. 1, 250 A, 800 V, 3pólový, čep M12, 185 mm, vývod vodičů shora, šroubové upevnění

# Schválení

---

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---