

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9677.215**

**Lištové pojistkové odpínače NH**

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.215 - Lištové pojistkové odpínače NH s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)

3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojníc 185 mm.

## Funkce

Obj. číslo	SV 9677.215
Provedení	3-pólové spínání
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 Kontaktní dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukojeť: RAL 7016
Pro velikost NH	2
Pro přípojnícové systémy s roztečí	185 mm
Vývod vodičů	nahore/dole
Způsob (elektrického) připojení	Svorník M12
Počet pólů	3 póly
Jmenovité provozní napětí	400 V, 3~
Jmenovitý provozní proud max.	400 A
Poznámka	Při použití komponent na přípojnících s krytem proti nebezpečnému dotyku je nezbytné použití kontaktní svorky
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Pro montáž měřícího transformátoru	Ano
Rozměry	Šířka: 100 mm Výška: 830 mm
Připojení kulatých vodičů	6 - 240 mm <sup>2</sup>

# Funkce

---

Vhodné pro přípojnice	Výška: 10 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	5,93 kg
Brutto hmotnost	6,33 kg
Podíl mědi (kg / ks)	1,73
Číslo celní sazby	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Popis výrobku	Lištový poj.odp. NH 2, 400A, 3p.sp., ESU

# Schválení

---

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---