

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.340

# Lištové pojistkové odpínače NH

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.340 - Lištové pojistkové odpínače NH

3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojnic 185 mm.

## Funkce

Obj. číslo	SV 9677.340
Provedení	3-pólové spínání
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 Kontaktní dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukojeť: RAL 7016
Pro velikost NH	3
Pro přípojnicové systémy s roztečí	185 mm
Vývod vodičů	dole
Způsob (elektrického) připojení	Svorník M12
Počet pólů	3 póly
Jmenovité provozní napětí	690 V (AC), 3~
Jmenovitý provozní proud max.	1 250 A
Poznámka	Při použití komponent na přípojnicích s krytem proti nebezpečnému dotyku je nezbytné použití kontaktní svorky
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Pro montáž měřicího transformátoru	Ano
Rozměry	Šířka: 200 mm Výška: 670 mm
Připojení kulatých vodičů	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Vhodné pro přípojnice	Výška: 10 mm

## Funkce

---

Double disconnector	Ano
Balení	1 ks
Netto hmotnost	14 kg
Brutto hmotnost	14,4 kg
Podíl mědi (kg / ks)	6,838
Číslo celní sazby	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Popis výrobku	Lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 3,1250A, šroub M12, 3pól

## Schválení

---

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---------------------------------------------