

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.365 Lištový odpínač NH

Stát: 22.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.365 - Lištový odpínač NH

3pólové, pro systémy lišt s roztečí přípojníc 185 mm.

Funkce

Obj. číslo	SV 9677.365
Provedení	3-pólové spínání
Popis funkce	Spínání nezávislé na obsluze díky automatickému mžikovému spínači Bezpečné odpojení kontaktů díky dvojitému přerušení
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 Kontaktové dráhy: částečně postříbřená tvrdá měď
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukojeť: RAL 7016
Pro velikost NH	3
Pro přípojnícové systémy s roztečí	185 mm
Vývod vodičů	nahoře
Způsob (elektrického) připojení	Šroub M12
Installation type	Upevnění šroubem
Počet pólů	3 póly
Jmenovité provozní napětí	800 V (AC), 3~
Jmenovitý provozní proud max.	500 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 100 mm Výška: 772 mm
Připojení kulatých vodičů	6 - 240 mm ²
Vhodné pro přípojnice	Výška: 10 mm

Funkce

Balení	1 ks
Netto hmotnost	15 kg
Brutto hmotnost	15,28 kg
Podíl mědi (kg / ks)	5,285
Číslo celní sazby	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	NH lištový pojistkový odpínač, velikost 3, 500 A, 800 V, 3pólový, M12, 185 mm

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---------------------------------------------