

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.710 Přístrojové adaptéry

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.710 - Přístrojové adaptéry třmenové upevnění

Pro kompaktní jističe značek, ABB, Eaton, Schneider Electric a Siemens. Pro přípojnicové systémy s roztečí 185 mm.

Funkce

Obj. číslo	SV 9677.710
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Pro přípojnicové systémy s roztečí	185 mm
Vývod vodičů	dole
Installation type	Upevnění svorkou
Počet pólů	3 póly
Jmenovitý proud max.	1 600 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Poznámka	Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje Vhodné pro použití spínacích přístrojů s čelním šroubovým připojením Možnost montáže na systém přípojnic s krycím profilem a bez krycího profilu
Rozměry	Šířka: 300 mm Výška: 652 mm
Vhodné pro přípojnice	Výška: 10 mm
Vhodné pro výrobce (typ)	ABB (XT7 – 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	21,12 kg

Funkce

Brutto hmotnost	22,2 kg
Podíl mědi (kg / ks)	14,68
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Adaptér MCCB třmenové upevnění, 1600A

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK