

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.770 Přístrojové adaptéry

Stát: 9.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.770 - Přístrojové adaptéry třmenové upevnění

Pro kompaktní jističe značek, ABB, Eaton, Schneider Electric a Siemens. Pro přípojnicové systémy s roztečí 185 mm.

Funkce

Obj. číslo	SV 9677.770
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Připojovací lamelové vodiče
Pro přípojnicové systémy s roztečí	185 mm
Vývod vodičů	dole
Installation type	Upevnění svorkou
Počet pólů	3 póly
Jmenovitý proud max.	630 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Poznámka	Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje Vhodné pro použití spínacích přístrojů s čelním šroubovým připojením Možnost montáže na systém přípojnic s krycím profilem a bez krycího profilu
Rozměry	Šířka: 150 mm Výška: 585 mm
Vhodné pro přípojnice	Výška: 10 mm
Vhodné pro výrobce (typ)	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Balení	1 ks

Funkce

Netto hmotnost	6,2 kg
Brutto hmotnost	6,629 kg
Podíl mědi (kg / ks)	3,754
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Připojovací adaptér 630 A, 690 V, 3-pól, 185 mm, svorkové uchycení

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK