


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.780 Přístrojové adaptéry

Stát: 29.6.2025 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.780 - Přístrojové adaptéry šroubové upevnění

Pro kompaktní jističe značek, ABB, Eaton, Schneider Electric a Siemens. Pro přípojnicové systémy s roztečí 185 mm.

## Funkce

Obj. č.	SV 9677.780
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Připojovací lamelové vodiče
Pro přípojnicové systémy s roztečí	185 mm
Vývod vodičů	dole
Installation type	Upevnění šroubem
Počet pólů	3 póly
Jmenovitý proud max.	630 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Poznámka	Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje Vhodné pro použití spínacích přístrojů s čelním šroubovým připojením K upevnění na perforované přípojnice. Je nutno pamatovat na to, že v oblasti přístrojů není namontován žádný krycí profil.
Rozměry	Šířka: 150 mm Výška: 585 mm
Vhodné pro přípojnice	Výška: 10 mm
Vhodné pro výrobce (typ)	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Balení	1 ks

# Funkce

---

Netto hmotnost	5.92
Brutto hmotnost	6.32
Podíl mědi (kg / ks)	3.652
Číslo celní sazby	85369095
EAN	4028177802315
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK