


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.900 Připojovací adaptéry

Stát: 4.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.900 - Připojovací adaptéry

K připojení kulatých vodičů. Pro přípojnicové systémy s roztečí 185 mm.

## Funkce

Obj. číslo	SV 9677.900
Materiál	Chassis: sklolaminátový polyester Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Pro přípojnicové systémy s roztečí	185 mm
Vývod vodičů	nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení	Šroub M12
Počet pólů	3 póly
Jmenovitý proud max.	800 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Poznámka	Při použití komponent na přípojnicích s krytem proti nebezpečnému dotyku je nezbytné použití kontaktní svorky
Rozměry	Šířka: 100 mm Výška: 665 mm
Připojení kulatých vodičů	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Vhodné pro přípojnice	Výška: 10 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4,5 kg
Brutto hmotnost	5 kg
Podíl mědi (kg / ks)	3,128
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Funkce

---

Popis výrobku

SV adaptér pro připojení, 800 A, 690 V, 3pólový, 185 mm, vývod vodičů shora/zdola, připojení kulatých vodičů 6–240 mm<sup>2</sup>

# Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě  
Prohlášení o shodě UK