

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.905 Připojovací adaptéry

Stát: 4.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.905 - Připojovací adaptéry

K připojení kulatých vodičů. Pro přípojnicové systémy s roztečí 185 mm.

Funkce

Obj. číslo	SV 9677.905
Materiál	Chassis: sklolaminátový polyester Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kryty na ochranu před nebezpečným dotykem
Pro přípojnicové systémy s roztečí	185 mm
Vývod vodičů	nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení	Šroub M12
Počet pólů	3 póly
Jmenovitý proud max.	1 400 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Poznámka	Při použití komponent na přípojnicích s krytem proti nebezpečnému dotyku je nezbytné použití kontaktní svorky
Rozměry	Šířka: 100 mm Výška: 960 mm
Připojení kulatých vodičů	6 - 300 mm ²
Vhodné pro přípojnice	Výška: 10 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	11 kg
Brutto hmotnost	11,5 kg
Podíl mědi (kg / ks)	4,41
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC001531

Funkce

ECLASS 8.0

27370304

Popis výrobku

SV CONNECTION ADAPTOR 1400A, 690V

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK