

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.227

# System řadových skříní VX25

Stát: 16.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.227 - Systém řadových skříní VX25 Rozváděčové skříně pro pojistkové odpínače

Systémy řadových skříní pro rozvod proudu s lištovými pojistkovými odpínači NH (od výrobce ABB nebo Jean Müller).



## Funkce

Obj. číslo	VX 9680.227
Materiál	Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením Dveře, střeška a zadní stěna: základní barva nanosená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Podlahové plechy: pozinkované
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře Střešní plech Zadní stěna Podlahové plechy Čelní kryty Uzávěr: Doppelbart, 3 mm Bočnice funkčního prostoru Sběrná konstrukce pro spínací přípojovací lišty s pojistkami (výrobek ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)

# Funkce

Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	Do IP 2X (v závislosti na provedení skříně)
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Rozměry	Šířka: 1.200 mm Výška: 2.200 mm Hloubka: 800 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	158,95 kg
Brutto hmotnost	176,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	391,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Rozváděčová skříň VX25 pro horizontální pojistkové odpínače, ŠxVxH: 1200x2200x800 mm, ocelový plech

# Schválení

Certifikáty	Povrch
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK