



VX 9680.626 - Systém řadových skříní VX25 Modulární skříně

Systémy řadového propojení VX, pro montáž s dělenými dveřmi a vnitřním modulárním rozdělením.

Funkce

Obj. číslo	VX 9680.626
Materiál	Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Podlahové plechy: pozinkované
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Zadní stěna Podlahové plechy
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	Do IP 54, v závislosti na opláštění
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 2.200 mm Hloubka: 600 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	45,29 kg
Brutto hmotnost	49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	133 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080

Funkce

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Modulární rozváděč VX25, ŠxVxH 600x2200x600 mm, ocelový plech

Schválení

Certifikáty	Povrch
Vysvětlení	Prohlášení o shodě UK