


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9681.204**

**Montážní děrované lišty**

Stát: 2.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.204 - Montážní děrované lišty pro dělené dveře

K dodatečné montáži. Montážní děrované lišty mají rozměrový rastr 25 mm a lze je na zadní straně dveří použít pro individuální osazení např. kabelovými kanály, držáky hadic atd.



## Funkce

Obj. číslo	SV 9681.204
Popis výrobku	Pro dodatečnou montáž na dělené dveře. Montážní děrované lišty mají rozměrový rastr 25 mm a lze je na zadní straně dveří použít pro individuální osazení např. kabelovými kanály, držáky hadic atd. Průměr otvorů montážní děrované lišty: 4,5 mm.
Materiál	ocelový plech, 1 mm
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Délka	198 mm
Montážní pokyn	Pro šířku skříně 1000 mm: 1 x 9681.204 a 1 x 9681.206
Rozměry	Délka: 198 mm
Vhodné pro	Šířka: 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	200 - 800 mm
Balení	10 ks
Netto hmotnost	0,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)

## Funkce

---

Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Popis výrobku	VX Montání děrované lišty, délka 198 mm, pro dělené dveře ŠxV: 400x150-800 mm

## Schválení

---

Vysvětlení	Prohlášení o shodě UK
------------	-----------------------