

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.206

Montážní děrované lišty

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.206 - Montážní děrované lišty pro dělené dveře

K dodatečné montáži. Montážní děrované lišty mají rozměrový rastr 25 mm a lze je na zadní straně dveří použít pro individuální osazení např. kabelovými kanály, držáky hadic atd.



Funkce

Obj. číslo	SV 9681.206
Popis výrobku	Pro dodatečnou montáž na dělené dveře. Montážní děrované lišty mají rozměrový rastr 25 mm a lze je na zadní straně dveří použít pro individuální osazení např. kabelovými kanály, držáky hadic atd. Průměr otvorů montážní děrované lišty: 4,5 mm.
Materiál	ocelový plech, 1 mm
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Délka	398 mm
Montážní pokyn	Pro šířku skříně 1000 mm: 1 x 9681.204 a 1 x 9681.206 Pro šířku skříně 1200 mm: 2 x 9681.206
Rozměry	Délka: 398 mm
Vhodné pro	Šířka: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Balení	10 ks
Netto hmotnost	1,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)

Funkce

Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Popis výrobku	VX Montání děrované lišty, délka 398 mm, pro dělené dveře ŠxV: 600x150-800 mm

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě UK
------------	-----------------------