

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.208

Montážní děrované lišty

Stát: 18.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.208 - Montážní děrované lišty pro dělené dveře

K dodatečné montáži. Montážní děrované lišty mají rozměrový rastr 25 mm a lze je na zadní straně dveří použít pro individuální osazení např. kabelovými kanály, držáky hadic atd.



Funkce

Obj. číslo	SV 9681.208
Popis výrobku	Pro dodatečnou montáž na dělené dveře. Montážní děrované lišty mají rozměrový rastr 25 mm a lze je na zadní straně dveří použít pro individuální osazení např. kabelovými kanály, držáky hadic atd. Průměr otvorů montážní děrované lišty: 4,5 mm.
Materiál	ocelový plech, 1 mm
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Délka	598 mm
Rozměry	Délka: 598 mm
Vhodné pro	Šířka: 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Balení	10 ks
Netto hmotnost	1,9 kg
Brutto hmotnost	1,914 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení

Funkce

Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Popis výrobku	VX Montání děrované lišty, délka 598 mm, pro dělené dveře ŠxV: 800x150-800 mm

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě UK
------------	-----------------------