


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.126 Dělené dveře

Stát: 22.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.126 - Dělené dveře pro VX

Závěsy dveří dle volby vpravo nebo vlevo.

Funkce

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obj. číslo | SV 9682.126 |
| Popis výrobku | Vhodné pro skříně VX místo dveří nebo zadní stěny. Dělené dveře lze vzájemně kombinovat. Na horním a dolním konci je vždy třeba zakrytí. Závěsy dveří lze instalovat vpravo nebo vlevo. U dveří bez prosklení (výška 600–1000 mm) je možné namontovat rám pro monitor 2305.000. Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky, provedení A. |
| Materiál | Ocelový plech, 2 mm |
| Povrch | Strukturovaná prášková barva |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Dělené dveře Dělicí příčka Závěsy Uzavírací díly Včetně upevňovacího materiálu |
| Poznámka | Úhel otevření dělených dveří max. 130° |
| Uzávěr | Počet uzávěrů: 2 |
| Rozměry | Šířka: 1.200 mm Výška: 600 mm |
| Vhodné pro | Šířka: = 1.200 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 54 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 14 kg |
| Brutto hmotnost | 15,18 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 57,8 kg CO2 eq (Cat B) |

Funkce

| | |
|-------------------------|--|
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Popis výrobku | Dělené dveře pro VX šxv 1200x600 RAL7035 |