


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.158 Dělené dveře

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.158 - Dělené dveře pro VX

Závěsy dveří dle volby vpravo nebo vlevo.

## Funkce

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Obj. číslo                          | SV 9682.158  |
| Popis výrobku                       | Vhodné pro skříň VX místo dveří nebo zadní stěny. Dělené dveře lze vzájemně kombinovat. Na horním a dolním konci je vždy třeba zakrytí. Závěsy dveří lze instalovat vpravo nebo vlevo. U dveří bez prosklení (výška 600–1000 mm) je možné namontovat rám pro monitor 2305.000. Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky, provedení A. |
| Materiál                            | Ocelový plech, 2 mm  |
| Povrch                              | Strukturovaná prášková barva   |
| Barva                               | RAL 7035   |
| Rozsah dodávky                      | Dělené dveře<br>Dělicí příčka<br>Závěsy<br>Uzavírací díly<br>Včetně upevňovacího materiálu   |
| Poznámka                            | Úhel otevření dělených dveří max. 130°   |
| Uzávěr                              | Počet uzávěrů: 4   |
| Rozměry                             | Šířka: 400 mm<br>Výška: 1.800 mm   |
| Vhodné pro                          | Šířka: = 400 mm  |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 54  |
| Balení                              | 1 ks   |
| Netto hmotnost                      | 12,76 kg   |
| Brutto hmotnost                     | 14,5 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)             | 55,2 kg CO2 eq (Cat B)   |

## Funkce

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby       | 94039910   |
| ETIM 9                  | EC000747   |
| ECLASS 8.0              | 27182204   |
| Popis výrobku           | VX Dělené dveře, ŠxV: 400x1800 mm ocelový plech  |

## Schválení

---

|            |  |
|------------|--|
| Schválení  | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě UK                  |