


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.163 Dělené dveře

Stát: 2.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.163 - Dělené dveře pro VX

Závěsy dveří dle volby vpravo nebo vlevo.

Funkce

Obj. číslo	SV 9682.163
Popis výrobku	Vhodné pro skříně VX místo dveří nebo zadní stěny. Dělené dveře lze vzájemně kombinovat. Na horním a dolním konci je vždy třeba zakrytí. Závěsy dveří lze instalovat vpravo nebo vlevo. U dveří bez prosklení (výška 600–1000 mm) je možné namontovat rám pro monitor 2305.000. Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky, provedení A.
Materiál	Ocelový plech, 2 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dělené dveře Dělicí příčka Závěsy Uzavírací díly Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka	Úhel otevření dělených dveří max. 130°
Uzávěr	Počet uzávěrů: 1
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 300 mm
Vhodné pro	Šířka: = 600 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 54
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4,1 kg
Brutto hmotnost	4,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,1 kg CO2 eq (Cat B)

Funkce

Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	VX Dělené dveře, ŠxV: 600x300 mm ocelový plech

Schválení

Schválení	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
Vysvětlení	Prohlášení o shodě UK