



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.196 Dělené dveře

Stát: 5.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.196 - Dělené dveře pro VX

Závěsy dveří dle volby vpravo nebo vlevo.

## Funkce

Obj. číslo	SV 9682.196
Popis výrobku	Vhodné pro skříň VX místo dveří nebo zadní stěny. Dělené dveře lze vzájemně kombinovat. Na horním a dolním konci je vždy třeba zakrytí. Závěsy dveří lze instalovat vpravo nebo vlevo. U dveří bez prosklení (výška 600–1000 mm) je možné namontovat rám pro monitor 2305.000. Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky, provedení A.
Materiál	Ocelový plech, 2 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dělené dveře Dělicí příčka Závěsy Uzavírací díly Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka	Úhel otevření dělených dveří max. 130°
Uzávěr	Počet uzávěrů: 4
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 1.600 mm
Vhodné pro	Šířka: = 800 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 54
Balení	1 ks
Netto hmotnost	25 kg
Brutto hmotnost	28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	106,7 kg CO2 eq (Cat B)

## Funkce

---

Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	VX Dělené dveře, ŠxV: 800x1600 mm ocelový plech

## Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTТА
Vysvětlení	Prohlášení o shodě UK