


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.324

## Čelní kryty, horní, plné

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.324 - Čelní kryty, horní, plné pro VX

Jako horní zakrytí při použití dělených dveří.



## Funkce

Obj. číslo	SV 9682.324
Provedení	plná
Popis výrobku	Pro horní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří. Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů. Dělicí příčka potřebná pro montáž je součástí dodávky instalovaných dělených dveří.
Materiál	Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry	Výška: 300 mm
Vhodné pro	Šířka: = 400 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,96 kg
Brutto hmotnost	2,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	83024200

## Funkce

---

ETIM 9	EC000456
ECLASS 8.0	27142423
Popis výrobku	VX Čelní kryt, horní, IP 54, ŠxV: 400x300 mm ocelový plech

## Schválení

---

Schválení	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
Vysvětlení	Prohlášení o shodě UK