


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9781.180

## Bočnice, šroubovatelná

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9781.180 - Bočnice, šroubovatelná pro CS Toptec, řadově spojitelný

Dvoustěnná, šroubovací boční stěna, vč. střešních bočnic.

## Funkce

Obj. číslo	CS 9781.180
Materiál	Hliník AlMg3
Povrch	Strukturovaná prášková barva Polyester odolný proti UV záření
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Bočnice Střešní bočnice Včetně uzemňovacího a upevňovacího materiálu
Vhodné pro	Typ skříně: CS Toptec, řadově spojitelný Výška: = 1.200 mm Hloubka: = 800 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Stupeň krytí NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Základní materiál	Hliník
Balení	2 ks
Netto hmotnost	82
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Popis výrobku	CS bočnice, dvouplášťová, pro VH: 1200 × 800 mm, hliník AlMg3