


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9781.860

Bočnice, šroubovatelná

Stát: 10.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9781.860 - Bočnice, šroubovatelná pro CS Toptec, řadově spojitelný

Dvoustěnná, šroubovací boční stěna, vč. střešních bočnic.

Funkce

Obj. číslo	CS 9781.860
Materiál	Hliník AlMg3
Povrch	Strukturovaná prášková barva Polyester odolný proti UV záření
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Bočnice Střešní bočnice Včetně uzemňovacího a upevňovacího materiálu
Vhodné pro	Typ skříně: CS Toptec, řadově spojitelný Výška: = 1.800 mm Hloubka: = 600 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Stupeň krytí NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Základní materiál	Hliník
Balení	2 ks
Netto hmotnost	36 kg
Brutto hmotnost	48,5 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Popis výrobku	CS boční stěna, dvoustěnná, pro V×H: 1800×600 mm, hliník AlMg3