


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.510

Venkovní skříň Basic

Stát: 21.12.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.510 - Venkovní skříň Basic

Jednostěnné skříňové systémy, jednodveřové a dvojdvěřové. Připraveno k použití ve všech aplikacích s pasivní vnitřní výbavou nebo nízkými ztrátami ve venkovním prostředí. Střešní koncept s obvodovými ventilačními žebry.



Funkce

Obj. číslo	CS 9783.510
Popis výrobku	Venkovní skříň, s transportním podstavcem 100 mm a střešou na ochranu před deštěm s přesahem na všech stranách.
Materiál	Hliník AlMg3
Povrch	Strukturovaná prášková barva Polyester odolný proti UV záření
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Jednostěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná Základní skříň s podlahovým plechem, třídlým Systémové děrování 25 mm ve střeše, podlaze, vpředu a v hloubce skříně Čelní dveře s dveřní aretací, otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou, zámek BJ20027 Transportní podstavec s přišroubovanými kryty vpředu a vzadu Střeška na ochranu proti dešti
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 800 mm Hloubka: 400 mm

Funkce

Rozměry	Celková výška: 955 mm Šířka střechy na ochranu proti dešti: 850 mm Výška střechy na ochranu proti dešti: 55 mm Hloubka střechy na ochranu proti dešti: 450 mm Světlá šířka: 712 mm Světlá výška: 712 mm Světlá hloubka: 349 mm Výška podstavce: 100 mm
Type rating podle UL 50E	Type 3R
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 55
Kód IK	IK10
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	37
Brutto hmotnost	38
EAN	4028177569119
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101