


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.520

Venkovní skříně Basic

Stát: 24.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.520 - Venkovní skříň Basic

Jednotěnné skříňové systémy, jednodveřové a dvoj dveřové. Připraveno k použití ve všech aplikacích s pasivní vnitřní výbavou nebo nízkými ztrátami ve venkovním prostředí. Střešní koncept s obvodovými ventilačními žebry.



Funkce

Obj. číslo	CS 9783.520
Popis výrobku	Venkovní skříň, s transportním podstavcem 100 mm a střešou na ochranu před deštěm s přesahem na všech stranách.
Materiál	Hliník AlMg3
Povrch	Strukturovaná prášková barva Polyester odolný proti UV záření
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Jednotěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná Základní skříň s podlahovým plechem, třídlílným Systémové děrování 25 mm ve střeše, podlaze, vpředu a v hloubce skříně Čelní dveře s dveřní aretací, otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou, zámek BJ20027 Transportní podstavec s přišroubovanými kryty vpředu a vzadu Střeška na ochranu proti dešti
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 1.200 mm Hloubka: 400 mm

Funkce

Rozměry

Celková výška: 1.355 mm
Šířka střechy na ochranu proti dešti: 850 mm
Výška střechy na ochranu proti dešti: 55 mm
Hloubka střechy na ochranu proti dešti: 450 mm
Světlá šířka: 712 mm
Světlá výška: 1.112 mm
Světlá hloubka: 349 mm
Výška podstavce: 100 mm

Type rating podle UL 50E

Type 3R

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529

IP 55

Kód IK

IK10

Základní materiál

Hliník

Balení

1 ks

Netto hmotnost

46 kg

Brutto hmotnost

48 kg

Číslo celní sazby

94032080

ETIM 9

EC000261

ECLASS 8.0

27180101
