

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.540

Venkovní skříň Basic

Stát: 4.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.540 - Venkovní skříň Basic

Jednostěnné skříňové systémy, jednodveřové a dvojdvěřové. Připraveno k použití ve všech aplikacích s pasivní vnitřní výbavou nebo nízkými ztrátami ve venkovním prostředí. Střešní koncept s obvodovými ventilačními žebry.



Funkce

Obj. číslo	CS 9783.540
Popis výrobku	Venkovní skříň, s transportním podstavcem 100 mm a střešou na ochranu před deštěm s přesahem na všech stranách.
Materiál	Hliník AlMg3
Povrch	Strukturovaná prášková barva Polyester odolný proti UV záření
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Jednostěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná Základní skříň s podlahovým plechem, třídlým Systémové děrování 25 mm ve střeše, podlaze, vpředu a v hloubce skříně Čelní dveře s dveřní aretací, otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou, zámek BJ20027 Transportní podstavec s přišroubovanými kryty vpředu a vzadu Střeška na ochranu proti dešti
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 800 mm Hloubka: 400 mm

Funkce

Rozměry	Celková výška: 955 mm
	Šířka střechy na ochranu proti dešti: 650 mm
	Výška střechy na ochranu proti dešti: 55 mm
	Hloubka střechy na ochranu proti dešti: 450 mm
	Světlá šířka: 512 mm
	Světlá výška: 712 mm
	Světlá hloubka: 349 mm
Výška podstavce: 100 mm	
Type rating podle UL 50E	Type 3R
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 55
Kód IK	IK10
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	29 kg
Brutto hmotnost	34 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101