

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.540

Venkovní skříň Basic

Stát: 4.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.540 - Venkovní skříň Basic

Jednotěnné skříňové systémy, jednodveřové a dvoj dveřové. Připraveno k použití ve všech aplikacích s pasivní vnitřní výbavou nebo nízkými ztrátami ve venkovním prostředí. Střešní koncept s obvodovými ventilačními žebry.



Funkce

Obj. číslo	CS 9784.540
Popis výrobku	Venkovní skříň, s transportním podstavcem 100 mm a střešou na ochranu před deštěm s přesahem na všech stranách.
Materiál	Hliník AlMg3
Povrch	Strukturovaná prášková barva Polyester odolný proti UV záření
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Jednotěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná Základní skříň s podlahovým plechem, třídlílným Systémové děrování 25 mm ve střeše, podlaze, vpředu a v hloubce skříně Čelní dveře s dveřní aretací, otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou, zámek BJ20027 Transportní podstavec s přišroubovanými kryty vpředu a vzadu Střeška na ochranu proti dešti
Rozměry	Šířka: 1.200 mm Výška: 1.200 mm Hloubka: 500 mm

Funkce

Rozměry	Celková výška: 1.355 mm Šířka střechy na ochranu proti dešti: 1.250 mm Výška střechy na ochranu proti dešti: 55 mm Hloubka střechy na ochranu proti dešti: 550 mm Světlá šířka: 1.112 mm Světlá výška: 1.112 mm Světlá hloubka: 449 mm Výška podstavce: 100 mm
Design Centre bar	S demontovatelnou střední výztuhou, 2 uzamykatelné dveře
Počet dveří	2
Type rating podle UL 50E	Type 3R
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 55
Kód IK	IK10
Poznámka	U skříňe o šířce 1200 mm je možné částečné vybavení s jednou nebo dvěma montážními rovinami o šířce 600 mm, případě jednou montážní deskou šířky 1200 mm
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	66 kg
Brutto hmotnost	71 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Venkovní skříň Basic, Š×V×H: 1200×1200×500 mm, hliník, s přepravním podstavcem 100 mm a se střechem proti dešti, dvoudveřová na čelní straně

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě