

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.640

Venkovní skříň Basic

Stát: 20.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.640 - Venkovní skříň Basic

Jednotěnné skříňové systémy, jednodveřové a dvojdvěřové. Připraveno k použití ve všech aplikacích s pasivní vnitřní výbavou nebo nízkými ztrátami ve venkovním prostředí. Střešní koncept s obvodovými ventilačními žebry.



Funkce

Obj. číslo	CS 9784.640
Provedení	U skříňe o šířce 1200 mm je možné částečné vybavení s jednou nebo dvěma montážními rovinami o šířce 600 mm, případě jednou montážní deskou šířky 1200 mm
Popis výrobku	Venkovní skříň, s transportním podstavcem 100 mm a střešou na ochranu před deštěm s přesahem na všech stranách.
Materiál	Hliník AlMg3
Povrch	Strukturovaná prášková barva Polyester odolný proti UV záření
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Jednotěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná Základní skříň s podlahovým plechem, třídílným Systémové děrování 25 mm ve střeše, podlaze, vpředu a v hloubce skříňe Čelní dveře s dvevní aretací, otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou, zámek BJ20027 Transportní podstavec s přišroubovanými kryty vpředu a vzadu Střeška na ochranu proti dešti

Funkce

Rozměry	Šířka: 1.200 mm Výška: 1.200 mm Hloubka: 500 mm
Rozměry	Celková výška: 1.355 mm Šířka střechy na ochranu proti dešti: 1.250 mm Výška střechy na ochranu proti dešti: 55 mm Hloubka střechy na ochranu proti dešti: 550 mm Světlá šířka: 512 mm Světlá výška: 1.112 mm Světlá hloubka: 449 mm Výška podstavce: 100 mm
Design Centre bar	Bez střední výztuhy, překrývající se dveře
Type rating podle UL 50E	Type 3R
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 55
Kód IK	IK10
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	52 kg
Brutto hmotnost	53 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------