


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.015

Venkovní nástěnné skříně

Stát: 4.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.015 - Venkovní nástěnné skříň

Skříň pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrbinou na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.



Funkce

Obj. číslo	CS 9791.015
Popis výrobku	Skříň pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrbinou na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.
Materiál	Skříň a montážní deska: hliník AlMg3 Dveře vnitřní skříňky: z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Kryt: strukturovaná prášková barva, čistý polyester odolný proti UV záření
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dvoustěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná Vnitřní kryt s montážní deskou, přírubovou deskou a bezpečnostním zámkem Montážní úhelník pro regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříň nebo hygromat Vnější skříň s designovým krytem a bezpečnostním zámkem 3524 E 2 lišty profilu C na zadní stěně
Rozměry	Šířka: 370 mm Výška: 522 mm Hloubka: 210 mm

Funkce

Světlé rozměry	Světlá šířka: 280 mm Světlá výška: 380 mm Světlá hloubka: 145 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	270 mm x 380 mm
Vnitřní skříň	Šířka: 300 mm Výška: 400 mm Hloubka: 170 mm
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 1
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Poznámka	Dodací lhůta na vyžádání
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	8,048 kg
Brutto hmotnost	8,472 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	CS nástěnný rozváděč švh=370x522,5x210mm

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---