


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.035

Venkovní nástěnné skříně

Stát: 3.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.035 - Venkovní nástěnné skříň

Skříň pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrby na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.



Funkce

Obj. číslo	CS 9791.035
Popis výrobku	Skříň pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrby na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.
Materiál	Skříň a montážní deska: hliník AlMg3 Dveře vnitřní skříňky: z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Kryt: strukturovaná prášková barva, čistý polyester odolný proti UV záření
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dvoustěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná Vnitřní kryt s montážní deskou, přírubovou deskou a bezpečnostním zámkem Montážní úhelník pro regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříň nebo hygromat Vnější skříň s designovým krytem a bezpečnostním zámkem 3524 E 2 lišty profilu C na zadní stěně
Rozměry	Šířka: 530 mm Výška: 700 mm Hloubka: 265 mm

Funkce

Světlé rozměry	Světlá šířka: 440 mm Světlá výška: 545 mm Světlá hloubka: 195 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	430 mm x 535 mm
Vnitřní skříň	Šířka: 460 mm Výška: 565 mm Hloubka: 220 mm
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Poznámka	Dodací lhůta na vyžádání
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	16,625 kg
Brutto hmotnost	17,5 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	CS nástěnný rozváděč švh=530x700x265mm

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---