



CS 9791.045 - Venkovní nástěnné skříň

Skříň pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrby na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.



Funkce

| | |
|----------------|--|
| Obj. číslo | CS 9791.045 |
| Popis výrobku | Skříň pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrby na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci. |
| Materiál | Skříň a montážní deska: hliník AlMg3 Dveře vnitřní skříňky: z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304) |
| Povrch | Kryt: strukturovaná prášková barva, čistý polyester odolný proti UV záření |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Dvoustěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná Vnitřní kryt s montážní deskou, přírubovou deskou a bezpečnostním zámkem Montážní úhelník pro regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříňe nebo hygromat Vnější skříň s designovým krytem a bezpečnostním zámkem 3524 E 2 lišty profilu C na zadní stěně 2 bezpečnostní zámky |

Funkce

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rozměry | Šířka: 630 mm Výška: 780 mm Hloubka: 380 mm |
| Světlé rozměry | Světlá šířka: 560 mm Světlá výška: 560 mm Světlá hloubka: 308 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 550 mm x 550 mm |
| Vnitřní skříň | Šířka: 580 mm Výška: 580 mm Hloubka: 333 mm |
| Uzávěr | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55 |
| Poznámka | Dodací lhůta na vyžádání |
| Základní materiál | Hliník |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 22,254 kg |
| Brutto hmotnost | 23,425 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | CS nástěnný rozváděč švh=630x780x380mm |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |
|------------|---|