

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9792.055

Opláštění pro venkovní použití

Stát: 7.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9792.055 - Opláštění pro venkovní použití pro kompaktní rozváděčové skříň AX

Opláštění pro AX kompaktní rozváděčové skříň pro použití ve venkovním prostředí, sestávající z pláště skříňe, zadní stěny, podlahy a zásuvných dveří. K vytvoření konceptu skříň ve skříni. Otvor dole a větrací žaluzie na boku a dně pro ideální provzdušnění skříňe.



Funkce

Obj. číslo	AX 9792.055
Popis výrobku	Opláštění pro AX kompaktní rozváděčové skříňe pro použití ve venkovním prostředí. K vytvoření konceptu skříň ve skříni. Otvor dole a větrací žaluzie na boku a dně pro ideální provzdušnění skříňe.
Výhody	Opláštění pro AX kompaktní spínací skříňe pro použití ve venkovním prostoru K vytvoření konceptu skříň ve skříni Otvor dole a větrací drážky na boku a dně pro ideální provzdušnění skříňe
Materiál	Hliník AlMg3
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Rozsah dodávky	DIN lišty pro upevnění na stěnu Kartáčová lišta Odstupňovaná objímka M25 Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm Včetně uzemňovacího a upevňovacího materiálu

Funkce

Poznámka	V závislosti na použití/okolí lze v opláštění namontovat skříň z ocelového plechu nebo nerez oceli
Rozměry	Šířka: 421 mm Výška: 550 mm Hloubka: 308 mm
Vhodné pro	Typ skříně: AX Šířka: = 300 mm Výška: = 400 mm Hloubka: = 210 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	10,5 kg
Brutto hmotnost	11,1 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Vnější rám pro venkovní použití kompaktní skříně AX ŠxVxH: 300x400x210 mm