

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9792.075

Opláštění pro venkovní použití

Stát: 16.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9792.075 - Opláštění pro venkovní použití pro kompaktní rozváděčové skříně AX

Opláštění pro AX kompaktní rozváděčové skříně pro použití ve venkovním prostředí, sestávající z pláště skříně, zadní stěny, podlahy a zásuvných dveří. K vytvoření konceptu skříň ve skříni. Otvor dole a větrací žaluzie na boku a dně pro ideální provzdušnění skříně.



Funkce

Obj. číslo	AX 9792.075
Popis výrobku	Opláštění pro AX kompaktní rozváděčové skříně pro použití ve venkovním prostředí. K vytvoření konceptu skříň ve skříni. Otvor dole a větrací žaluzie na boku a dně pro ideální provzdušnění skříně.
Výhody	Opláštění pro AX kompaktní spínací skříně pro použití ve venkovním prostoru K vytvoření konceptu skříň ve skříni Otvor dole a větrací drážky na boku a dně pro ideální provzdušnění skříně
Materiál	Hliník AlMg3
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Rozsah dodávky	DIN lišty pro upevnění na stěnu Kartáčová lišta Odstupňovaná objímka M25 Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm Včetně uzemňovacího a upevňovacího materiálu

Funkce

Poznámka	V závislosti na použití/okolí lze v opláštění namontovat skříň z ocelového plechu nebo nerez oceli
Rozměry	Šířka: 721 mm Výška: 750 mm Hloubka: 448 mm
Vhodné pro	Typ skříně: AX Šířka: = 600 mm Výška: = 600 mm Hloubka: = 350 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	20,5 kg
Brutto hmotnost	21,96 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Vnější rám pro venkovní použití kompaktní skříně AX ŠxVxH: 600x600x350 mm