

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9828.550

CS Toptec

Stát: 6.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9828.550 - CS Toptec

Venkovní skříň s transportním podstavcem 100 mm a střechou proti dešti s přesahem na všech stranách. Bočnice, zadní stěna a dveře kompletně zdvojené směrem ven, pro vnitřní vybavení je k dispozici kompletní rám TS 8.



Funkce

| | |
|---------------|--|
| Obj. číslo | CS 9828.550 |
| Provedení | S výřezem pro chladicí jednotku do vnějšího prostředí 1,5 kW |
| Popis výrobku | Venkovní skříň s transportním podstavcem 100 mm a střechou proti dešti s přesahem na všech stranách. Bočnice, zadní stěna a dveře kompletně zdvojené směrem ven, pro vnitřní vybavení je k dispozici kompletní rám TS 8. |
| Materiál | Rám skříně: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Ploché díly a kryty podstavce: hliník, AlMg3 Střecha proti dešti: Hliník |
| Povrch | Strukturovaná prášková barva Polyester odolný proti UV záření |
| Barva | RAL 7035 |

Funkce

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rozsah dodávky | Dvoustěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná Rám skříně se systémovým děrováním 25 mm ve střešním a podlahovém rámu a vertikální profily s 2 upevňovacími rovinami Čelní dveře s dveřní aretací, otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou, zámek BJ20027 Bočnice vlevo a vpravo Zadní stěna Střecha na ochranu proti dešti Podstavec s přišroubovanými přírubovými deskami a přišroubovanými kryty vpředu a vzadu |
| Rozměry | Šířka: 800 mm Výška: 1.200 mm Hloubka: 800 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | IP 55 |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Kód IK | IK10 |
| Poznámka | Všechny ploché díly zdvojeny a uzemněny (vnější stěna na vnitřní stěně) CS Toptec je základ pro projektová řešení v oblasti venkovního použití. Můžete si je vyžádat pod těmito objednávacími čísly: pro samostatné instalace: 9774.099, pro řadové spojení: 9774.005 |
| Poznámka k obj. č. | Pro uzavření výřezu je nutná klimatizační jednotka nebo plech adaptéru |
| Základní materiál | Hliník |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 81 kg |
| Brutto hmotnost | 84 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | CS TopTec skříň, ŠVH: 800x1200x800 mm s výřezem pro venkovní klimatizaci 1,5 kW |

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě