


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1014.000

# Kompakttavle AX, rustfrit stål

Stat: 06-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1014.000 - Kompakttavle AX, rustfrit stål

Kabinettet af robust rustfrit stål har et integreret knastsystem, hvormed omfattende systemudvidelse hurtigt og sikkert kan omsættes uden boring.



## Funktioner

Best.nr.	AX 1014.000
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning Montageplade: Ståplade Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade	Kabinet og låge: Matslebet, korntørrelse 400, ruhed < 0,8 µm Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang	Kabinet med låge(r), 130° åbningsvinkel Montageplade Lås: 3 mm dobbeltkam
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
IK-kode	IK10

# Funktioner

Dimensioner	Bredde: 760 mm Højde: 760 mm Dybde: 300 mm
Materialetykkelse, låge	2 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,5 mm
Materialetykkelse montageplade	2,5 mm
Mål montageplade (B x H)	705 mm x 735 mm
Antal låger	1
Lås	Udførelse lås: Vridere Antal låse: 2 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam Material lock: Trykstøbt zink
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	39 kg
Bruttovægt	39,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	134,55
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	AX Kompakttavle, BHD: 760x760x300 mm, rustfrit stål 1.4301, med montageplade, enkelt låge, to vridelåse

## Godkendelser.

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring  
PCF-declaration