

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1019.500 Kompakttavler AE

Stat: 16-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1019.500 - Kompakttavler AE Rustfrit stål

Kompakt fordelingstavle AE, rustfrit stål, inkl. monteringsplade.

Funktioner

Best.nr.	AE 1019.500
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning Montageplade: Ståplade Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Overflade	Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang	Kabinet med låge(r) Montageplade Lås: 3 mm dobbeltkam 3-punkts låsesystem
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
IK-kode	IK08
Dimensioner	Bredde: 1.000 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 300 mm
Mål montageplade (B x H)	940 mm x 1.155 mm
Antal låger	2
Lås	Udførelse lås: 3-punkts låsesystem Antal låse: 1 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam Material lock: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	76,4 kg
Bruttovægt	79,5 kg

Funktioner

Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	AE Kompakttavle, BHD: 1000 x 1200 x 300 mm, rustfrit stål 1.4404, med montageplade, dobbeltlåge, med 3-punkts låsesystem

Godkendelser.

Godkendelser.	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
