


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1034.500 Kompakttavler AE

Stat: 06-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1034.500 - Kompakttavler AE

Kabinet med låge af stålplade, lakeret med montageplade og flangeplade i bunden.

## Funktioner

Best.nr.	AE 1034.500
Materiale	Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med hængslet låge(r), lukket hele vejen rundt Flangeplade(r) i skabsbunden Montageplade Lås: 3 mm dobbeltkam
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 4
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensioner	Bredde: 300 mm Højde: 400 mm Dybde: 210 mm
Materialetykkelse, låge	1,5 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,38 mm
Materialetykkelse montageplade	2 mm
Mål montageplade (B x H)	254 mm x 375 mm
Antal låger	1
Hængselsiden kan ændres	Ja
Antal låse	1
Lås	Udførelse lås: Vridere Antal låse: 1 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam

# Funktioner

---

Flangeplade	Antal: 1
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	8,06 kg
Bruttovægt	8,5 kg
Toldtarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	AE Kompakttavle, BHD: 300 x 400 x 210 mm, stålplade, med montageplade, enkelt låge, én vridelås

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK