

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1060.500 Kompakttavler AE

Stat: 25-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1060.500 - Kompakttavler AE

Kabinet med låge af stålplade, lakeret med montageplade og flangeplade i bunden.

Funktioner

Best.nr.	AE 1060.500
Materiale	Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med hængslet låge(r), lukket hele vejen rundt Flangeplade(r) i skabsbunden Montageplade Lås: 3 mm dobbeltkam
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 4
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 600 mm Dybde: 210 mm
Materialetykkelse, låge	1,75 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,38 mm
Materialetykkelse montageplade	2,5 mm
Mål montageplade (B x H)	549 mm x 570 mm
Antal låger	1
Hængselsiden kan ændres	Ja
Antal låse	2
Lås	Udførelse lås: Vridere Antal låse: 2 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam

Funktioner

Flangeplade	Størrelse: 5 Antal: 1
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	20,418 kg
Bruttovægt	22,5 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	AE Kompakttavle, BHD: 600 x 600 x 210 mm, stålplade, med montageplade, dobbeltlåge, to vridelåse

Godkendelser.

Godkendelser.	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK