



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1281.000

Kompakttavle AX, stålplade

Stat: 07-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1281.000 - Kompakttavle AX, stålplade

Kompakttavlen AX med prægede husknaster i toppladen, i bunden og i siderne afspejler det velkendte 25 mm-systemgitter fra det store skab VX25. Takket være dette enestående, patenterede system er AX kompakttavlerne forberedt til alle former for udvidelse og eftermontering. Systemkomponenter og tilbehør kan nemt, hurtigt og sikkert installeres og eftermonteres på skinner uden behov for at bore.



Funktioner

| | |
|-----------|---|
| Best.nr. | AX 1281.000 |
| Fordele | Flere udbygningsmuligheder takket være integrerede udstansninger i 25 mm-systemgitteret i kombination med skinnen til indvendigt udstyr og vores brede udvalg af systemtilbehør Bevarelse af kapslingsklassen (UL-godkendelse) ved montering af skinnen til indvendigt udstyr uden at bore huller Ekstra montageniveau og øget belastningsevne takket være bundudbygningsskinne Enkel planlægning og konfiguration med Rittal-konfiguratoren RiPanel |
| Materiale | Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum |
| Overflade | Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade: galvaniseret |
| Farve | RAL 7035 |

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---|
| Leveringsomfang | Kabinet med låge(r) Flangeplade(r) i skabsbunden Montageplade Hulskinne til låge Lås: 3 mm dobbeltkam |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66 |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 400 mm |
| Materialetykkelse, låge | 2 mm |
| Materialetykkelse, kabinet | 1,5 mm |
| Materialetykkelse montageplade | 2,5 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 745 mm x 1.175 mm |
| Antal låger | 1 |
| Hængselsiden kan ændres | Ja |
| Lås | Udførelse lås: 3-punkts låsesystem Antal låse: 1 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam |
| Flangeplade | Størrelse: 5 Antal: 2 |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 65 kg |

Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Bruttovægt | 66,75 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 223,29 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | AX Kompakttavle, BHD: 800x1200x400 mm, stålplade, med montageplade, enkelt låge, med 3-punkts låsesystem |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--|
| Godkendelser. | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Producenterklæring Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration |
