


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1314.600

## Kompakttavle HD, enkeltlåge

Stat: 03-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1314.600 - Kompakttavle HD, enkeltlåge

Skabsløsning, der er afstemt efter kravene i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Topplade vinklet 30° fremad. Takket være blå indfarvning kan pakningen klart skelnes fra levnedsmidler



## Funktioner

|                 |   |
|-----------------|---|
| Best.nr.        | HD 1314.600   |
| Udgave          | Hygienic Design skabe   |
| Produktændring  | Kompakttavlen HD, enkeltlåge, er fra juni 2020 udstyret med den nye montageplade fra kompakttavle AX.   |
| Materiale       | Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)<br>Montageplade: Stålblade<br>Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)<br>Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600 |
| Overflade       | Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm<br>Montageplade: galvaniseret<br>Pakning: blåfarvet (RAL 5010)  |
| Leveringsomfang | Kabinet lukket hele vejen rundt<br>Dør med indpresset pakning<br>Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre<br>Montageplade   |
| Dimensioner     | Bredde: 810 mm<br>Højde fortil: 430 mm<br>Højde bagtil: 549 mm<br>Dybde: 210 mm   |

# Funktioner

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Mål montageplade (B x H)           | 750 mm x 355 mm  |
| Lågeåbningsvinkel                  | 125°   |
| Antal låse                         | 2  |
| IK-kode                            | IK08   |
| Grundmateriale                     | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)  |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 66<br>IP X9   |
| Protection category NEMA           | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13   |
| Typeklassificering iht. UL 50E     | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13   |
| Pakkestørrelse                     | 1 stk.   |
| Nettovægt                          | 25 kg  |
| Bruttovægt                         | 26 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 84,57  |
| Toldtarifnummer                    | 94032080   |
| ETIM 9                             | EC000261   |
| ETIM 8                             | EC000261   |
| ECLASS 8.0                         | 27180101   |
| Produktbeskrivelse                 | HD Compact enclosure, WHD: 810x430(H1)x549(H2)x210 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal |

# Godkendelser.

---

|               |  |
|---------------|--|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)   |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK<br>PCF-declaration |

---